

WPSV 25-4

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232460

Les principales caractéristiques

Distributeur d'eau glycolée pour le raccordement à des capteurs géothermiques ou à des sondes géothermiques

Kit de distribution pour le départ et le retour

Chaque circuit d'eau glycolée peut être réglé individuellement

**WPSV 25-6**

Réf. produit: 232461

**WPSV 32-4**

Réf. produit: 232462

**WPSV 32-6**

Réf. produit: 232463

**WPSV 40-4**

Réf. produit: 232464

**WPSV 40-6**

Réf. produit: 232465



Type	WPSV 25-4	WPSV 25-6	WPSV 32-4
Réf. à commander	232460	232461	232462

Caractéristiques techniques

Raccord départ/retour	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Nombre de circuits eau glycolée	4	6	4
Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser	DN 20	DN 20	DN 25
Longueur du répartiteur	463 mm	663 mm	463 mm

**WPSV 32-6****WPSV 40-4****WPSV 40-6**

Type			
Réf. à commander	232463	232464	232465

Caractéristiques techniques

Raccord départ/retour	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Nombre de circuits eau glycolée	6	4	6
Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser	DN 25	DN 32	DN 32
Longueur du répartiteur	663 mm	463 mm	663 mm

Remarque : un raccord à compression DN 20 correspond à 25 mm, DN 25 à 32 mm et DN 32 à 40 mm.

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.